

Garant**Adapter s navojnom drškom ER16, Navoji M × dimenzija A: M16X50****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	301392 M16X50
GTIN	4045197647306
Razred artikla	31Z

Opis**Izvedba:**

Za stezanje alata cilindričnom drškom.

S kliznim ležajem u steznoj matici. Veća stezna sila i sa smanjenim trenjem.

Odgovara :

Držači alata za glodala s navojnom drškom.

Dio isporuke:

Uključuje steznu maticu.

Dodatni pribor:

ER stezna čahura br. 308901 – 309425.

ER stezne matice br. 309612.

Napomena:

Odgovarajući nastavci odnosno redukcija br. 301358 / 1359.

Strategija rezanja: HSC

Vanjski Ø matice D: 32 mm

Ø D₂: 30 mm

L₁: 30 mm

Tehnički opis

Navoj M	M16×50
L ₁	30 mm
Ø D ₂	30 mm

Vanjski Ø matice D	32 mm
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Pribor za prihvat vijčanog glodala

Pribor

Garnitura ER čahura od 10 dijelova, 1-10 mm	309160
ER stezna čahura Nazivni stezni Ø d 5 mm	308901 5
Garnitura ER čahura od 10 dijelova, 1-10 mm	309012
ER stezna matica s kliznim ležajevima za ER 32	309612 32
ER čahura HP s brtvom i brizgaljkom Nazivni stezni Ø d 6 mm	309372 6
ER stezna čahura Nazivni stezni Ø d 8 mm	308920 8
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom Nazivni stezni Ø d 6 mm	309425 6
ER stezna čahura s brtvom i brizgaljkom Nazivni stezni Ø d 7 mm	308922 7
ER stezna čahura Nazivni stezni Ø d 4 mm	308920 4
ER stezna čahura Nazivni stezni Ø d 8 mm	308901 8
ER stezna čahura Nazivni stezni Ø d 7 mm	308901 7
ER stezna čahura Nazivni stezni Ø d 2,5 mm	308901 2,5
ER stezna čahura s brtvom Nazivni stezni Ø d 7 mm	308906 7
ER stezna čahura s brtvom Nazivni stezni Ø d 10 mm	308921 10
ER stezna čahura Nazivni stezni Ø d 7 mm	308920 7
ER stezna čahura s brtvom Nazivni stezni Ø d 5 mm	308921 5
ER stezna čahura Nazivni stezni Ø d 1 mm	308901 1
ER stezna čahura s brtvom i brizgaljkom Nazivni stezni Ø d 10 mm	308922 10
ER stezna čahura Nazivni stezni Ø d 3 mm	308901 3

ER stezna čahura Nazivni stezni Ø d 6 mm	308920 6
ER stezna čahura s brtvom i brizgaljkom Nazivni stezni Ø d 3 mm	308922 3
ER stezna čahura s brtvom i brizgaljkom Nazivni stezni Ø d 4 mm	308922 4
ER stezna matica s kliznim ležajevima za ER 40	309612 40
ER stezna čahura s brtvom Nazivni stezni Ø d 6 mm	308906 6
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom Nazivni stezni Ø d 3,5 mm	309425 3,5
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom Nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309425 4,5
ER stezna čahura Nazivni stezni Ø d 1,5 mm	308901 1,5
ER stezna čahura Nazivni stezni Ø d 2 mm	308901 2
ER stezna čahura s brtvom Nazivni stezni Ø d 7 mm	308921 7
ER stezna čahura s brtvom Nazivni stezni Ø d 4 mm	308921 4
ER stezna čahura Nazivni stezni Ø d 9 mm	308901 9
ER stezna čahura s brtvom Nazivni stezni Ø d 3 mm	308921 3
ER čahura HP s brtvom i brizgaljkom Nazivni stezni Ø d 8 mm	309372 8
ER stezna čahura s brtvom Nazivni stezni Ø d 10 mm	308906 10
ER stezna čahura s brtvom Nazivni stezni Ø d 9 mm	308921 9
Garnitura ER čahura od 6 dijelova, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm s brtvom	309014
ER stezna čahura s brtvom Nazivni stezni Ø d 3 mm	308906 3
Garnitura ER čahura od 10 dijelova, 1-10 mm s brtvom i brizgaljkom	309165
ER stezna čahura s brtvom i brizgaljkom Nazivni stezni Ø d 5 mm	308922 5
ER čahura HP s brtvom Nazivni stezni Ø d 8 mm	309371 8
ER čahura HP s brtvom Nazivni stezni Ø d 6 mm	309371 6
ER stezna čahura Nazivni stezni Ø d 5 mm	308920 5
ER stezna čahura Nazivni stezni Ø d 2 mm	308920 2

ER stezna matica s kliznim ležajevima za ER 16	309612 16
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom Nazivni stezni Ø d 2,8 mm	309425 2,8
ER stezna čahura Nazivni stezni Ø d 10 mm	308901 10
ER stezna čahura s brtvom i brizgaljkom Nazivni stezni Ø d 8 mm	308922 8
ER čahura HP s brtvom Nazivni stezni Ø d 9 mm	309371 9
ER stezna matica s kliznim ležajevima za ER 25	309612 25
ER stezna čahura s brtvom i brizgaljkom Nazivni stezni Ø d 6 mm	308922 6
ER čahura HP s brtvom Nazivni stezni Ø d 7 mm	309371 7
ER stezna čahura s brtvom Nazivni stezni Ø d 9 mm	308906 9
ER stezna čahura Nazivni stezni Ø d 10 mm	308920 10
Garnitura ER čahura od 10 dijelova, 1-10 mm s brtvom	309164
ER stezna čahura Nazivni stezni Ø d 6 mm	308901 6
ER stezna čahura Nazivni stezni Ø d 3 mm	308920 3
ER stezna čahura Nazivni stezni Ø d 9 mm	308920 9
ER čahura HP s brtvom Nazivni stezni Ø d 4 mm	309371 4
ER stezna čahura s brtvom i brizgaljkom Nazivni stezni Ø d 9 mm	308922 9
ER stezna čahura s brtvom Nazivni stezni Ø d 8 mm	308906 8
ER stezna čahura s brtvom Nazivni stezni Ø d 6 mm	308921 6
ER stezna čahura s brtvom Nazivni stezni Ø d 5 mm	308906 5
ER čahura HP s brtvom Nazivni stezni Ø d 10 mm	309371 10
ER stezna čahura Nazivni stezni Ø d 4 mm	308901 4
ER čahura HP s brtvom i brizgaljkom Nazivni stezni Ø d 4 mm	309372 4
ER stezna čahura s brtvom Nazivni stezni Ø d 4 mm	308906 4
ER čahura HP s brtvom Nazivni stezni Ø d 5 mm	309371 5
ER stezna čahura s brtvom Nazivni stezni Ø d 8 mm	308921 8
ER stezna čahura Nazivni stezni Ø d 1 mm	308920 1

ER čahura HP s brtvom Nazivni stezni Ø d 3 mm

309371 3