

**Hidraulička stezna glava kratka, teška, oblik ADB, SK 50, Stezni Ø D1: 32mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302025 32
GTIN	4045197146076
Razred artikla	32A

Opis**Izvedba:**

- Rotacija $\leq 3 \mu\text{m}$.
- S utorom za RFID / Balluff čip.
- Moguće aksijalno podešavanje duljine (područje podešavanja 10 mm).
- Fleksibilno zahvaljujući uporabi redukcijskih čahura.
- Pritisak rashladnog sredstva do 80 bara.

Upotreba:

Za bušenje, razvrtanje i glodanje.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak (AB) br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308810 – 308830, vel. 12; 20; 32: redukcijska čahura br. 302135 – 302187.

Napomena:

V = maksimalni put prijenosa!

Tehnički opis

Korisna duljina L ₁	52 mm
Duljina izboja A-dimenzija	81 mm
odgovarajući redukcijska čahura	302180; 302175
Stezni Ø D ₁	32 mm
Vanjski Ø D	72 mm

Prihvata	SK 50
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Unutarnje hlađenje	da, s maks. 80 bara
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 6,3 pri 15000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Hidro-stezna glava

Pribor

Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 16 mm	302175 16
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50
Stezni vijak za hidrauličku steznu glavu prikladan za SK 50	309903 50
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308830 50
Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308820 50
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 20 mm	302175 20
Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308615 50
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 18 mm	302180 18
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308795 50
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 12 mm	302175 12
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 6 mm	302175 6
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308620 50

Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 25 mm	302180 25
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 18 mm	302175 18
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308720 50
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 10 mm	302175 10
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 12 mm	302180 12
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 8 mm	302175 8
Povlačni vijakOblik B prikladno za strmi konus 50	308640 50
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 50	308610 50
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 20 mm	302180 20
Povlačni vijakOblik A prikladno za strmi konus 50	308600 50
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 16 mm	302180 16
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308650 50
Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 50	308605 50
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308765 50
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 8 mm	302180 8
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308790 50
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 25 mm	302175 25
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 14 mm	302175 14
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308660 50
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308785 50
	302180 10

Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 10 mm

Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 50

308740 50

Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 6 mm

302180 6

Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 14 mm

302180 14