

**Garant****Hidraulička stezna glava kratka, tanka, oblik ADB, SK 40, Stezni Ø D1: 12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302038 12
GTIN	4045197602435
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

- Rotacija  $\leq 3 \mu\text{m}$ .
- S utorom za RFID / Balluff čip.
- Moguće aksijalno podešavanje duljine (područje podešavanja 10 mm).
- Fleksibilno zahvaljujući uporabi redukcijskih čahura.
- Pritisak rashladnog sredstva do 80 bara.

**Upotreba:**

Za bušenje, razvrtanje i glodanje.

**Dio isporuke:**

Uključuje 6-kutni ključ s T- drškom.

**Dodatni pribor:**

Povlačni vijak (AB) br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308810 – 308830, vel. 12; 20; 32; redukcijska čahura br. 302135 – 302187.

Zaustavni vijci za izravno stezanje / pri uporabi redukcijskih čahura dostupni na upit.

**Tehnički opis**

odgovarajući redukcijska čahura	302140; 302135
L <sub>2</sub>	40 mm
Korisna duljina L <sub>1</sub>	61,5 mm
Duljina izboja A-dimenzija	80,5 mm
Stezni Ø D <sub>1</sub>	12 mm

Ø D <sub>2</sub>	32 mm
Navoj M	M10×1
Težina	1,3 kg
Vanjski Ø D	49,5 mm
Putanja V	10 mm
Prihvat	SK 40
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Unutarnje hlađenje	da, s maks. 80 bara
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Hidro-stezna glava

## Pribor

Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 8 mm	302140 8
Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308615 40
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308620 40
Povlačni vijakOblik B prikladno za strmi konus 40	308640 40
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 6 mm	302135 6
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308700 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308650 40

Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 5 mm	302135 5
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40	308610 40
Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladno za strmi konus 40	308625 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 40	308605 40
Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308830 40
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mmzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 4 mm	302135 4
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40	308740 40
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 5 mm	302140 5
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 6 mm	302140 6
Povlačni vijakOblik A prikladno za strmi konus 40	308600 40
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 3 mm	302135 3
Povlačni vijakMazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M	308670 40M
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 4 mm	302140 4
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308635 40
Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A ( L1 = 29 mm) prikladno za strmi konus 40	308630 40
	302140 3

Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 3 mm

Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308765 40

Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308660 40

Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 8 mm

302135 8

Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40

308820 40