

Garant**Pločica za ubodno tokarenje srednja obrada, HB7010, širina utora W: 4mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273733 4
GTIN	4045197658012
Razred artikla	21J

Tehnički opis

Širina utora w	4 mm
Tolerancija širine utora w	±0,04 mm
Posmak f	0,1 - 0,26 mm/okr
Dubina reza a _p	0,9 - 2,2 mm
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
Glavna primjena	P
Dodatna primjena	K
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Vrsta	HB7010
Kutni radijus R	0,4 mm
Broj zamjena/oštrica	2
Profil izmjenjive rezne pločice	neutralno

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica
za ubodno tokarenje**Podaci korisnika**

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	230 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	190 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	primjereno	180 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	150 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	140 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno	70 m/min	S
GG(G)	prikladno	200 m/min	K
CuZn	primjereno	250 m/min	N
Uni	prikladno		
kontinuirano	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		