

Garant**Pločica za ubodno tokarenje puni radijus, CU7025, širina utora W: 5mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 273736 5 |
| GTIN | 4045197579270 |
| Razred artikla | 21J |

Tehnički opis

| | |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
| Širina utora w | 5 mm |
| Tolerancija širine utora w | ±0,04 mm |
| Posmak f | 0,12 - 0,26 mm/okr |
| Dubina reza a _p | 0,7 - 2 mm |
| Fina/gruba obrada | Polugruba obrada |
| Rezni materijal | Cermet |
| Prevlaka | bez prevlake |
| Glavna primjena | P |
| Uvjetovanost reza | kontinuirano |
| Vrsta | CU7025 |
| Broj zamjena/oštrica | 2 |
| Profil izmjenjive rezne pločice | neutralno |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V_c | ISO kod |
|-------------------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| Čelik < 500 N/mm ² | prikladno | 210 m/min | P |
| Čelik < 750 N/mm ² | prikladno | 170 m/min | P |
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno | 140 m/min | P |
| kontinuirano | prikladno | | |
| suho | prikladno | | |