

Garant
Hidraulička stezna glava kratka, tanka, oblik ADB, SK 40, Stezni Ø D1: 32mm


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	302038 32
GTIN	4045197602473
Razred artikla	31A

Opis

Izvedba:

- Rotacija $\leq 3 \mu\text{m}$.
- S utorom za RFID / Balluff čip.
- Moguće aksijalno podešavanje duljine (područje podešavanja 10 mm).
- Fleksibilno zahvaljujući uporabi redukcijskih čahura.
- Pritisak rashladnog sredstva do 80 bara.

Upotreba:

Za bušenje, razvrtanje i glodanje.

Dio isporuke:

Uključuje 6-kutni ključ s T- drškom.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak (AB) br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308810 – 308830, vel. 12; 20; 32: redukcijska čahura br. 302135 – 302187.

Zaustavni vijci za izravno stezanje / pri uporabi redukcijskih čahura dostupni na upit.

Tehnički opis

Navoj M	M16×1
Težina	1,7 kg
Ø D ₂	63 mm
odgovarajući redukcijska čahura	302180; 302175
L ₂	25,5 mm

Korisna duljina L ₁	61,5 mm
Duljina izboja A-dimenzija	80,5 mm
Stezni Ø D ₁	32 mm
Vanjski Ø D	70 mm
Putanja V	10 mm
Prihvat	SK 40
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Unutarnje hlađenje	da, s maks. 80 bara
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Hidro-stezna glava

Pribor

Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 16 mm	302180 16
Povlačni vijakOblik A prikladno za strmi konus 40	308600 40
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 12 mm	302175 12
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 18 mm	302180 18
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 8 mm	302175 8
Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 12 mm	302180 12
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 6 mm	302180 6

Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40	308740 40
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 6 mm	302175 6
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308660 40
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 14 mm	302180 14
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 10 mm	302175 10
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 14 mm	302175 14
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 20 mm	302180 20
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308700 40
Povlačni vijakOblik B prikladno za strmi konus 40	308640 40
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mmzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308615 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308620 40
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 8 mm	302180 8
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladno za strmi konus 40	308625 40
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 20 mm	302175 20
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 10 mm	302180 10

Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 25 mm	302175 25
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 25 mm	302180 25
Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 29 mm) prikladno za strmi konus 40	308630 40
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40
Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308830 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308650 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40	308610 40
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 16 mm	302175 16
Povlačni vijakMazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M	308670 40M
Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 40	308605 40
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308635 40
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 18 mm	302175 18