



Hidraulička stezna glava kratka, tanka, oblik ADB, SK 40, Stezni Ø D1: 25mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	302032 25
GTIN	2050001653161
Razred artikla	33W

Opis

Izvedba:

- Rotacija $\leq 3 \mu\text{m}$.
- S utorom za RFID / Balluff čip.
- Moguće aksijalno podešavanje duljine (područje podešavanja 10 mm).
- Fleksibilno zahvaljujući uporabi redukcijskih čahura.
- Pritisak rashladnog sredstva do 80 bara.

Upotreba:

Za bušenje, razvrtanje i glodanje.

Dio isporuke:

Uključuje 6-kutni ključ s T- drškom.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak (AB) br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308810 – 308830, vel. 12; 20; 32; redukcijska čahura br. 302135 – 302187.

Zaustavni vijci za izravno stezanje / pri uporabi redukcijskih čahura dostupni na upit.

Tehnički opis

Težina	1,6 kg
Duljina izboja A-dimenzija	80,5 mm
Ø D ₂	55 mm
Stezni Ø D ₁	25 mm
L ₂	28 mm

Navoj M	M16×1
Korisna duljina L ₁	61,5 mm
Vanjski Ø D	63 mm
Putanja V	10 mm
Prihvat	SK 40
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Unutarnje hlađenje	da, s maks. 80 bara
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Hidro-stezna glava

Pribor

Povlačni vijak Oblik A prikladno za strmi konus 40	308600 40
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
Povlačni vijak 45° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
Povlačni vijak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladno za strmi konus 40	308625 40
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308650 40
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40	308740 40
Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
Povlačni vijak 90° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
Povlačni vijak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 29 mm) prikladno za strmi konus 40	308630 40
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308620 40
Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 40	308640 40

Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40	308610 40
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mmzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308660 40
Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308830 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308615 40
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308635 40
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308700 40
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
Povlačni vijakMazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M	308670 40M
Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 40	308605 40