

Garant**Pločica za ubodno tokarenje puni radijus, CBN825, širina utora W: 5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273746 5
GTIN	4045197643629
Razred artikla	21H

Tehnički opis

Tolerancija širine utora w	±0,03 mm
Širina utora w	5 mm
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	CBN
Glavna primjena	H
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Vrsta	CBN825
Broj zamjena/oštrica	1
Profil izmjenjive rezne pločice	neutralno
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 55 HRC	prikladno	100 m/min	H
Čelik < 60 HRC	prikladno	100 m/min	H
Čelik < 67 HRC	prikladno	100 m/min	H
kontinuirano	prikladno		
nepravilno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		