

**Garant****Pločica za ubodno tokarenje ravne rezne oštrice, CBN825, širina utora W: 5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273740 5
GTIN	4045197542472
Razred artikla	21H

**Tehnički opis**

Širina utora w	5 mm
Tolerancija širine utora w	±0,03 mm
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	CBN
Glavna primjena	H
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Vrsta	CBN825
Kutni radijus R	0,2 mm
Broj zamjena/oštrica	1
Profil izmjenjive rezne pločice	neutralno
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje

**Podaci korisnika**

	<b>Prikladno za</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kod</b>
Čelik < 55 HRC	prikladno	100 m/min	H
Čelik < 60 HRC	prikladno	100 m/min	H
Čelik < 67 HRC	prikladno	100 m/min	H
kontinuirano	prikladno		
nepravilno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		