

**Garant****Pločica za ubodno tokarenje srednja obrada, CU7025, širina utora W: 5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273730 5
GTIN	4045197579232
Razred artikla	21J

**Tehnički opis**

Širina utora w	5 mm
Tolerancija širine utora w	$\pm 0,04$ mm
Posmak f	0,12 - 0,3 mm/okr
Dubina reza $a_p$	1 - 2,7 mm
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	Cermet
Prevlaka	bez prevlake
Glavna primjena	P
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Vrsta	CU7025
Kutni radijus R	0,4 mm
Broj zamjena/oštrica	2
Profil izmjenjive rezne pločice	neutralno

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica  
za ubodno tokarenje**Podaci korisnika**

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	210 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	170 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	140 m/min	P
kontinuirano	prikladno		
suho	prikladno		