

**Garant****Pločica za ubodno tokarenje puni radijus, HB7215, širina utora W: 2,5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273737 2,5
GTIN	4045197578372
Razred artikla	21J

**Tehnički opis**

Širina utora w	2,5 mm
Tolerancija širine utora w	±0,03 mm
Posmak f	0,08 - 0,16 mm/okr
Dubina reza a <sub>p</sub>	0,2 - 0,7 mm
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
Glavna primjena	K
Dodatna primjena	P
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Vrsta	HB7215
Broj zamjena/oštrica	2
Profil izmjenjive rezne pločice	neutralno
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje

**Podaci korisnika**

	<b>Prikladno za</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kod</b>
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	300 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	250 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	210 m/min	P
GG(G)	prikladno	280 m/min	K
kontinuirano	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		