

**Garant****Pločica za ubodno tokarenje ravne rezne oštrice, PKD, širina utora W: 2mm**

### Podaci za narudžbu

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 273743 2      |
| GTIN           | 4045197547033 |
| Razred artikla | 21L           |

### Opis

**Izvedba:**

**S laserski oblikovanim lomačem odvojene čestice** za optimalno oblikovanje odvojenih čestica.

### Tehnički opis

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Širina utora w                  | 2 mm             |
| Tolerancija širine utora w      | ±0,03 mm         |
| Fina/gruba obrada               | Polugruba obrada |
| Rezni materijal                 | PKD              |
| Glavna primjena                 | N                |
| Uvjetovanost reza               | kontinuirano     |
| Vrsta                           | PKD              |
| Kutni radijus R                 | 0,2 mm           |
| Broj zamjena/oštrica            | 1                |
| Profil izmjenjive rezne pločice | neutralno        |

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica  
za ubodno tokarenje**Podaci korisnika**

|                                | <b>Prikladno za</b> | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>ISO kod</b> |
|--------------------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| Aluminij, plastični materijali | prikladno           | 650 m/min            | N              |
| Aluminij (kratkih odlomaka)    | prikladno           | 650 m/min            | N              |
| Aluminij > 10% Si              | prikladno           | 650 m/min            | N              |
| CuZn                           | prikladno           | 550 m/min            | N              |
| Grafit, GFK, CFK               | prikladno           | 400 m/min            | N              |
| kontinuirano                   | prikladno           |                      |                |
| mokro maksimalno               | prikladno           |                      |                |
| suho                           | prikladno           |                      |                |