

Garant**Pločica za ubodno tokarenje fina obrada, HB7215, širina utora W: 4mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 273721 4 |
| GTIN | 4045197502810 |
| Razred artikla | 21J |

Tehnički opis

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Tolerancija širine utora w | ±0,04 mm |
| Širina utora w | 4 mm |
| Posmak f | 0,06 - 0,22 mm/okr |
| Dubina reza a _p | 0,5 - 2 mm |
| Fina/gruba obrada | Polugruba obrada |
| Rezni materijal | HM |
| Glavna primjena | K |
| Dodatna primjena | P |
| Uvjetovanost reza | kontinuirano |
| Vrsta | HB7215 |
| Kutni radijus R | 0,4 mm |
| Broj zamjena/oštrica | 2 |
| Profil izmjenjive rezne pločice | neutralno |

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica
za ubodno tokarenje**Podaci korisnika**

| | Prikladno za | V_c | ISO kod |
|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------|
| Čelik < 500 N/mm ² | prikladno | 300 m/min | P |
| Čelik < 750 N/mm ² | prikladno | 250 m/min | P |
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno | 210 m/min | P |
| GG(G) | prikladno | 280 m/min | K |
| kontinuirano | prikladno | | |
| mokro maksimalno | prikladno | | |
| suho | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |