

Garant**Hidraulička stezna glava kratka, tanka, oblik ADB, SK 40, Stezni Ø D1: 10mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302038 10
GTIN	4045197602428
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- Rotacija $\leq 3 \mu\text{m}$.
- S utorom za RFID / Balluff čip.
- Moguće aksijalno podešavanje duljine (područje podešavanja 10 mm).
- Fleksibilno zahvaljujući uporabi redukcijskih čahura.
- Pritisak rashladnog sredstva do 80 bara.

Upotreba:

Za bušenje, razvrtanje i glodanje.

Dio isporuke:

Uključuje 6-kutni ključ s T- drškom.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak (AB) br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308810 – 308830, vel. 12; 20; 32; redukcijska čahura br. 302135 – 302187.

Zaustavni vijci za izravno stezanje / pri uporabi redukcijskih čahura dostupni na upit.

Tehnički opis

Navoj M	M8×1
Težina	1,3 kg
Duljina izboja A-dimenzija	80,5 mm
Korisna duljina L ₁	61,5 mm
L ₂	35 mm

Ø D ₂	30 mm
Stezni Ø D ₁	10 mm
Vanjski Ø D	49,5 mm
Putanja V	10 mm
Prihvat	SK 40
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Unutarnje hlađenje	da, s maks. 80 bara
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Hidro-stezna glava

Pribor

Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladan za veličinu kratkog konusa 40	308830 40
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladan za strmi konus 40	308760 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladan za strmi konus 40	308615 40
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladan za strmi konus 40	308790 40
Povlačni vijak Oblik A prikladan za strmi konus 40	308600 40
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40	308740 40
Povlačni vijak Mazak, oblik A prikladan za strmi konus 40M	308670 40M
Povlačni vijak zabrtvljen prikladan za strmi konus 40	308635 40
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladan za strmi konus 40	308765 40
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladan za strmi konus 40	308700 40
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladan za strmi konus 40	308620 40
	308820 40

Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872)
prikladno za veličinu kratkog konusa 40

Povlačni vijak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm)
prikladno za strmi konus 40

308625 40

Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus
40

308605 40

Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedom zabrtvljen prikladno za
strmi konus 40

308806 40

Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4
mm zabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308801 40

Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedom zabrtvljen prikladno za
strmi konus 40

308802 40

Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40

308650 40

Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308660 40

Povlačni vijak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus
40

308610 40

Povlačni vijak 60° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308785 40

Povlačni vijak 90° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308795 40

Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 40

308640 40

Povlačni vijak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 29 mm)
prikladno za strmi konus 40

308630 40