

Garant**Termoskupljajuća stezna glava s rupama rashladnog kanala, SK 40 ultra kratko, Stezni Ø D1: 16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302230 16
GTIN	4045197467676
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- Čelik otporan na toplinu.
- Vel. 3 – 5 za HM, od vel. 6 za HSS i HM.
- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- S utorom za RFID / Balluff čip.

Vrlo kratka izvedba, za veću čvrstoću i izdržljivost na vibracije.

S **provrtima za dovod rashladnog sredstva** i navojem za zatvaranje.
Provrti za dovod rashladnog sredstva kod steznog Ø D1: 3, 4 i 5 mm ne mogu se zatvoriti.

Stoga alati imaju dulji vijek trajanja, a površine su kvalitetnije. Bez vijka za podešavanje duljine.

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom s tolerancijom h6.

Prikladno za induktivne, kontaktne stezne naprave i stezne naprave na vrući zrak.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308800, ključ za povlačni vijak br. 308820– 308835, termostezni produžeci br. 302410 – 302419. Termostezni uređaji br. 354210 – 354450.

Napomena:

Nije moguće namještanje duljine.

Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	65 mm
Stezni Ø D ₁	16 mm

Ø D ₂	29 mm
Vanjski Ø D	37 mm
Provrt za rashladne kanale	s mogućnosti zaključavanja
Prihvat	SK 40 ultra kratko
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HSC
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Termoskupljajuća stezna glava

Pribor

Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308660 40
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
Termostežni produžetak 4,5°bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 32/16 mm	302416 32/16
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308635 40
Indukcijski uređaj za termostežanje tip SU1	354210 SU1
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
Osnovni prihvat alataza SK za SK konusnu dršku 40	354225 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308620 40
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308700 40
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40	308740 40
	308630 40

Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 29 mm)
prikladno za strmi konus 40

Povlačni vijakMazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M 308670 40M

Termostezni produžetak 4,5°bez vijka za korekciju duljine
Ø d / Ø D1 32/16 mm 302410 32/16

Povlačni vijakOblik A prikladno za strmi konus 40 308600 40

Termostezni produžetak 4,5°s vijkom za korekciju duljine Ø
d / Ø D1 25/16 mm 302412 25/16

Izmjenjiva pločica za zavojniciSU1 za stezni Ø 12-20 mm 354240 12-20

Termostezni produžetak 4,5°bez vijka za korekciju duljine
Ø d / Ø D1 25/16 mm 302410 25/16

Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za
strmi konus 40 308615 40

Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40 308785 40

Rashladna jedinica tip CU1 354215 CU1

Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu
kratkog konusa 40 308830 40

Dugački adapter za hlađenje4,5° za stezni Ø 12,1-16 mm 354236 12,1-16

Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40 308760 40

Kratki adapter za hlađenje4,5° za stezni Ø 12,1-16 mm 354235 12,1-16

Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus
40 308610 40

Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus
40 308605 40

Povlačni vijakOblik B prikladno za strmi konus 40 308640 40

Termostezni produžetak 4,5°s vijkom za korekciju duljine Ø
d / Ø D1 32/16 mm 302412 32/16

Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40 308790 40

Termostezni produžetak 4,5°bez vijka za korekciju duljine
Ø d / Ø D1 25/16 mm 302416 25/16

Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872)
prikladno za veličinu kratkog konusa 40 308820 40

308801 40

Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mmzabrtvljen prikladno za strmi konus 40

Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladno za strmi konus 40

308625 40

Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40

308650 40

Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308795 40