

HOLEX

Hidraulička stezna glava dugačka, tanka, oblik ADB, SK 40, Stezni \varnothing D1: 12mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	302085 12
GTIN	4045197146175
Razred artikla	32A

Opis

Izvedba:

- Rotacija $\leq 3 \mu\text{m}$.
- S utorom za RFID / Balluff čip.
- Moguće aksijalno podešavanje duljine (područje podešavanja 10 mm).
- Fleksibilno zahvaljujući uporabi redukcijskih čahura.
- Pritisak rashladnog sredstva do 80 bara.

Upotreba:

Za bušenje, razvrtanje i glodanje.

Dio isporuke:

Uključuje 6-kutni ključ s T- drškom.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak (AB) br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308810 – 308830, vel. 12; 20; 32: redukcijska čahura br. 302135 – 302187.

Tehnički opis

L_2	31,5 mm
Stezni \varnothing D ₁	12 mm
Korisna duljina L ₁	91 mm
Navoj M	M10×1
odgovarajući redukcijska čahura	302140; 302135

Težina	1,3 kg
Duljina izboja A-dimenzija	110 mm
Ø D ₂	32 mm
Vanjski Ø D	49,5 mm
Putanja V	10 mm
Prihvat	SK 40
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Unutarnje hlađenje	da, s maks. 80 bara
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 20000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Hidro-stezna glava

Pribor

Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 3 mm	302135 3
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308650 40
Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 29 mm) prikladno za strmi konus 40	308630 40
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 5 mm	302135 5
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40
Stezni vijak za hidrauličku steznu glavu prikladan za SK 40	309903 40
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308660 40
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
	308820 40

Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872)
prikladno za veličinu kratkog konusa 40

Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu
kratkog konusa 40

308830 40

Redukcijska čahura s prorezom zabrtvljena Stezni Ø D1 3
mm

302140 3

Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen
prikladno za strmi konus 40

308700 40

Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40

308740 40

Redukcijska čahura s prorezom s hlađenjem Stezni Ø D1 6
mm

302135 6

Redukcijska čahura s prorezom zabrtvljena Stezni Ø D1 6
mm

302140 6

Povlačni vijak, 18CrNiMo7 zabrtvljen, oblik B prikladno za
strmi konus 40

308615 40

Redukcijska čahura s prorezom zabrtvljena Stezni Ø D1 8
mm

302140 8

Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4
mm zabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308801 40

Redukcijska čahura s prorezom s hlađenjem Stezni Ø D1 4
mm

302135 4

Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308760 40

Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308765 40

Redukcijska čahura s prorezom zabrtvljena Stezni Ø D1 4
mm

302140 4

Povlačni vijak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus
40

308610 40

Povlačni vijak, 18CrNiMo7 Oblik A prikladno za strmi konus
40

308605 40

Povlačni vijak Oblik A prikladno za strmi konus 40

308600 40

Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40

308620 40

Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedom zabrtvljen prikladno za
strmi konus 40

308806 40

Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 40

308640 40

Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308635 40
Povlačni vijakMazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M	308670 40M
Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladno za strmi konus 40	308625 40
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 5 mm	302140 5
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 8 mm	302135 8
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40