

**Hidraulička stezna glava kratka, tanka, oblik ADB, SK 50, Stezni Ø D1: 10mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302052 10
GTIN	2050001653208
Razred artikla	33W

**Opis****Izvedba:**

- Rotacija  $\leq 3 \mu\text{m}$ .
- S utorom za RFID / Balluff čip.
- Moguće aksijalno podešavanje duljine (područje podešavanja 10 mm).
- Fleksibilno zahvaljujući uporabi redukcijskih čahura.
- Pritisak rashladnog sredstva do 80 bara.

**Upotreba:**

Za bušenje, razvrtanje i glodanje.

**Dio isporuke:**

Uključuje 6-kutni ključ s T- drškom.

**Dodatni pribor:**

Povlačni vijak (AB) br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308810 – 308830, vel. 12; 20; 32; redukcijska čahura br. 302135 – 302187.

Zaustavni vijci za izravno stezanje / pri uporabi redukcijskih čahura dostupni na upit.

**Tehnički opis**

Težina	3,3 kg
Stezni Ø D <sub>1</sub>	10 mm
Navoj M	M8×1
L <sub>2</sub>	35 mm
Ø D <sub>2</sub>	30 mm

Duljina izboja A-dimenzija	80,5 mm
Korisna duljina L <sub>1</sub>	61,5 mm
Vanjski Ø D	49,5 mm
Putanja V	10 mm
Prihvat	SK 50
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Unutarnje hlađenje	da, s maks. 80 bara
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Hidro-stezna glava

## Pribor

Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 50	308740 50
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308830 50
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308660 50
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308795 50
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoj zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308720 50
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308785 50
Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 50	308605 50
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308620 50
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308650 50
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308790 50
	308610 50

Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 50

Povlačni vijakOblik A prikladno za strmi konus 50

308600 50

Povlačni vijakOblik B prikladno za strmi konus 50

308640 50

Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872)  
prikladno za veličinu kratkog konusa 50

308820 50

Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50

308615 50

Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50

308765 50