

**Hidraulička stezna glava kratka, tanka, oblik ADB, SK 50, Stezni Ø D1: 12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302052 12
GTIN	2050001653215
Razred artikla	33W

Opis**Izvedba:**

- Rotacija $\leq 3 \mu\text{m}$.
- S utorom za RFID / Balluff čip.
- Moguće aksijalno podešavanje duljine (područje podešavanja 10 mm).
- Fleksibilno zahvaljujući uporabi redukcijskih čahura.
- Pritisak rashladnog sredstva do 80 bara.

Upotreba:

Za bušenje, razvrtanje i glodanje.

Dio isporuke:

Uključuje 6-kutni ključ s T- drškom.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak (AB) br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308810 – 308830, vel. 12; 20; 32; redukcijska čahura br. 302135 – 302187.

Zaustavni vijci za izravno stezanje / pri uporabi redukcijskih čahura dostupni na upit.

Tehnički opis

Težina	3,3 kg
Ø D ₂	32 mm
Korisna duljina L ₁	61,5 mm
L ₂	40 mm
Duljina izboja A-dimenzija	80,5 mm

Navoj M	M10×1
Stezni Ø D ₁	12 mm
odgovarajući redukcijnska čahura	302140; 302135
Vanjski Ø D	49,5 mm
Putanja V	10 mm
Prihvat	SK 50
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Unutarnje hlađenje	da, s maks. 80 bara
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Hidro-stezna glava

Pribor

Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 4 mm	302140 4
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308620 50
Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 50	308605 50
Povlačni vijakOblik B prikladno za strmi konus 50	308640 50
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308650 50
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308785 50
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308795 50
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 8 mm	302140 8
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 50	308740 50
	308610 50

Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 50

Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 5 mm

302140 5

Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50

308790 50

Povlačni vijakOblik A prikladno za strmi konus 50

308600 50

Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 4 mm

302135 4

Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50

308830 50

Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 50

308660 50

Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 3 mm

302135 3

Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 6 mm

302135 6

Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50

308765 50

Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 8 mm

302135 8

Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 6 mm

302140 6

Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladno za strmi konus 50

308720 50

Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 3 mm

302140 3

Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50

308615 50

Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 5 mm

302135 5

Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50

308820 50