

**HOLEX**

## Hidraulička stezna glava dugačka, tanka, oblik ADB, SK 40, Stezni Ø D1: 20mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	302085 20
GTIN	4045197146199
Razred artikla	32A

### Opis

#### Izvedba:

- Rotacija  $\leq 3 \mu\text{m}$ .
- S utorom za RFID / Balluff čip.
- Moguće aksijalno podešavanje duljine (područje podešavanja 10 mm).
- Fleksibilno zahvaljujući uporabi redukcijskih čahura.
- Pritisak rashladnog sredstva do 80 bara.

#### Upotreba:

Za bušenje, razvrtanje i glodanje.

#### Dio isporuke:

Uključuje 6-kutni ključ s T- drškom.

#### Dodatni pribor:

Povlačni vijak (AB) br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308810 – 308830, vel. 12; 20; 32: redukcijska čahura br. 302135 – 302187.

### Tehnički opis

Navoj M	M16×1
Korisna duljina L <sub>1</sub>	91 mm
Duljina izboja A-dimenzija	110 mm
L <sub>2</sub>	34 mm
Ø D <sub>2</sub>	42 mm

Težina	1,3 kg
Stezni Ø D <sub>1</sub>	20 mm
odgovarajući reduksijska čahura	302160; 302165; 302155; 302150
Vanjski Ø D	49,5 mm
Putanja V	10 mm
Prihvat	SK 40
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Unutarnje hlađenje	da, s maks. 80 bara
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 20000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Hidro-stezna glava

## Pribor

Reduksijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 6 mm	302160 6
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
Reduksijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 16 mm	302155 16
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40	308740 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 40	308605 40
Reduksijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 8 mm	302160 8
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308660 40
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
Reduksijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 5 mm	302155 5

Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 3 mm	302155 3
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 4 mm	302155 4
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 3 mm	302160 3
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308620 40
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 14 mm	302155 14
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308700 40
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mmzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308635 40
Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 14 mm	302160 14
Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308615 40
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 5 mm	302160 5
Povlačni vijakOblik B prikladno za strmi konus 40	308640 40
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 12 mm	302160 12
Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308830 40
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 16 mm	302160 16
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 4 mm	302160 4

Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A ( L1 = 29 mm) prikladno za strmi konus 40	308630 40
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 10 mm	302155 10
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 12 mm	302155 12
Stezni vijak za hidrauličku steznu glavu prikladan za SK 40	309903 40
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 6 mm	302155 6
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308650 40
Povlačni vijakMazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M	308670 40M
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
Povlačni vijakOblik A prikladno za strmi konus 40	308600 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40	308610 40
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 8 mm	302155 8
Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladno za strmi konus 40	308625 40
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 10 mm	302160 10