



Hidraulička stezna glava kratka, tanka, oblik ADB, SK 50, Stezni \varnothing D1: 20mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	302052 20
GTIN	2050001653239
Razred artikla	33W

Opis

Izvedba:

- Rotacija $\leq 3 \mu\text{m}$.
- S utorom za RFID / Balluff čip.
- Moguće aksijalno podešavanje duljine (područje podešavanja 10 mm).
- Fleksibilno zahvaljujući uporabi redukcijskih čahura.
- Pritisak rashladnog sredstva do 80 bara.

Upotreba:

Za bušenje, razvrtanje i glodanje.

Dio isporuke:

Uključuje 6-kutni ključ s T- drškom.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak (AB) br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308810 – 308830, vel. 12; 20; 32; redukcijska čahura br. 302135 – 302187.

Zaustavni vijci za izravno stezanje / pri uporabi redukcijskih čahura dostupni na upit.

Tehnički opis

$\varnothing D_2$	42 mm
L_2	42 mm
Korisna duljina L_1	61,5 mm
Duljina izboja A-dimenzija	80,5 mm
Navoj M	M16x1

odgovarajući reduksijska čahura	302160; 302165; 302155; 302150
Težina	3,3 kg
Stezni $\varnothing D_1$	20 mm
Vanjski $\varnothing D$	49,5 mm
Putanja V	10 mm
Prihvat	SK 50
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Unutarnje hlađenje	da, s maks. 80 bara
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μ m
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Hidro-stezna glava

Pribor

Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 50	308605 50
Reduksijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni $\varnothing D1$ 12 mm	302160 12
Reduksijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni $\varnothing D1$ 14 mm	302160 14
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308795 50
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 50	308610 50
Reduksijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni $\varnothing D1$ 14 mm	302155 14
Reduksijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni $\varnothing D1$ 4 mm	302155 4
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308650 50
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308620 50

Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 4 mm	302160 4
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 10 mm	302160 10
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 16 mm	302160 16
Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308830 50
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 6 mm	302160 6
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 5 mm	302160 5
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 6 mm	302155 6
Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308615 50
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308790 50
Povlačni vijakOblik A prikladno za strmi konus 50	308600 50
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 8 mm	302160 8
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 5 mm	302155 5
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 3 mm	302160 3
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308765 50
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 50	308740 50
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 3 mm	302155 3
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 16 mm	302155 16
Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308820 50
	302155 10

Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 10 mm

Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 12 mm

302155 12

Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 50

308660 50

Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50

308785 50

Povlačni vijakOblik B prikladno za strmi konus 50

308640 50

Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladno za strmi konus 50

308720 50

Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 8 mm

302155 8