

**Hidraulička stezna glava kratka, tanka, oblik ADB, SK 50, Stezni Ø D1: 25mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302052 25
GTIN	2050001653246
Razred artikla	33W

**Opis****Izvedba:**

- Rotacija  $\leq 3 \mu\text{m}$ .
- S utorom za RFID / Balluff čip.
- Moguće aksijalno podešavanje duljine (područje podešavanja 10 mm).
- Fleksibilno zahvaljujući uporabi redukcijskih čahura.
- Pritisak rashladnog sredstva do 80 bara.

**Upotreba:**

Za bušenje, razvrtanje i glodanje.

**Dio isporuke:**

Uključuje 6-kutni ključ s T- drškom.

**Dodatni pribor:**

Povlačni vijak (AB) br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308810 – 308830, vel. 12; 20; 32; redukcijska čahura br. 302135 – 302187.

Zaustavni vijci za izravno stezanje / pri uporabi redukcijskih čahura dostupni na upit.

**Tehnički opis**

Stezni Ø D <sub>1</sub>	25 mm
L <sub>2</sub>	48 mm
Ø D <sub>2</sub>	55 mm
Korisna duljina L <sub>1</sub>	81 mm
Težina	3,8 kg

Duljina izboja A-dimenzija	100 mm
Navoj M	M16×1
Vanjski Ø D	63 mm
Putanja V	10 mm
Prihvat	SK 50
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Unutarnje hlađenje	da, s maks. 80 bara
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Hidro-stezna glava

## Pribor

Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308650 50
Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 50	308605 50
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308620 50
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308795 50
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308790 50
Povlačni vijakOblik B prikladno za strmi konus 50	308640 50
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308660 50
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50
Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308830 50
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 50	308610 50
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 50	308740 50
	308820 50

Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872)  
prikladno za veličinu kratkog konusa 50

Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50

308765 50

Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50

308785 50

Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen  
prikladno za strmi konus 50

308720 50

Povlačni vijak Oblik A prikladno za strmi konus 50

308600 50

Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za  
strmi konus 50

308615 50