



## Hidraulička stezna glava kratka, tanka, oblik ADB, SK 50, Stezni Ø D1: 32mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	302052 32
GTIN	2050001653253
Razred artikla	33W

### Opis

#### Izvedba:

- Rotacija  $\leq 3 \mu\text{m}$ .
- S utorom za RFID / Balluff čip.
- Moguće aksijalno podešavanje duljine (područje podešavanja 10 mm).
- Fleksibilno zahvaljujući uporabi redukcijskih čahura.
- Pritisak rashladnog sredstva do 80 bara.

#### Upotreba:

Za bušenje, razvrtanje i glodanje.

#### Dio isporuke:

Uključuje 6-kutni ključ s T- drškom.

#### Dodatni pribor:

Povlačni vijak (AB) br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308810 – 308830, vel. 12; 20; 32; redukcijska čahura br. 302135 – 302187.

Zaustavni vijci za izravno stezanje / pri uporabi redukcijskih čahura dostupni na upit.

### Tehnički opis

Stezni Ø D <sub>1</sub>	32 mm
Korisna duljina L <sub>1</sub>	81 mm
odgovarajući redukcijska čahura	302180; 302175
Duljina izboja A-dimenzija	100 mm
Težina	4,2 kg

Navoj M	M16×1
Ø D <sub>2</sub>	63 mm
L <sub>2</sub>	61 mm
Vanjski Ø D	70 mm
Putanja V	10 mm
Prihvat	SK 50
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Unutarnje hlađenje	da, s maks. 80 bara
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Hidro-stezna glava

## Pribor

Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 14 mm	302175 14
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 12 mm	302175 12
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308620 50
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308785 50
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 18 mm	302180 18
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 10 mm	302180 10
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308720 50
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308765 50
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308660 50

Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 25 mm	302175 25
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 50	308610 50
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 50	308740 50
Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308830 50
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 20 mm	302180 20
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 20 mm	302175 20
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308650 50
Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 50	308605 50
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 16 mm	302175 16
Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308615 50
Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308820 50
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 6 mm	302180 6
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308795 50
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 25 mm	302180 25
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 8 mm	302180 8
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308790 50
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 8 mm	302175 8
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 18 mm	302175 18
	302180 12

Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 12 mm

Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 10 mm

302175 10

Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 16 mm

302180 16

Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 6 mm

302175 6

Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 14 mm

302180 14

Povlačni vijakOblik A prikladno za strmi konus 50

308600 50

Povlačni vijakOblik B prikladno za strmi konus 50

308640 50