

Garant**Termoskupljajuća stezna glava s rupama rashladnog kanala, SK 40 ultra kratko, Stezni Ø D1: 10mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302230 10
GTIN	4045197467652
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- Čelik otporan na toplinu.
- Vel. 3 – 5 za HM, od vel. 6 za HSS i HM.
- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- S utorom za RFID / Balluff čip.

Vrlo kratka izvedba, za veću čvrstoću i izdržljivost na vibracije.

S **provrtima za dovod rashladnog sredstva** i navojem za zatvaranje.
Provrti za dovod rashladnog sredstva kod steznog Ø D1: 3, 4 i 5 mm ne mogu se zatvoriti.

Stoga alati imaju dulji vijek trajanja, a površine su kvalitetnije. Bez vijka za podešavanje duljine.

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom s tolerancijom h6.

Prikladno za induktivne, kontaktne stezne naprave i stezne naprave na vrući zrak.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308800, ključ za povlačni vijak br. 308820– 308835, termostezni produžeci br. 302410 – 302419. Termostezni uređaji br. 354210 – 354450.

Napomena:

Nije moguće namještanje duljine.

Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	65 mm
Stezni Ø D ₁	10 mm

Ø D ₂	26 mm
Vanjski Ø D	33 mm
Provrt za rashladne kanale	s mogućnosti zaključavanja
Prihvat	SK 40 ultra kratko
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HSC
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Termoskupljajuća stezna glava

Pribor

Termostežni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 32/10 mm	302410 32/10
Termostežni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 25/10 mm	302416 25/10
Povlačni vijak 60° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40	308740 40
Termostežni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 25/10 mm	302410 25/10
Povlačni vijak, 18CrNiMo70 Oblik A prikladno za strmi konus 40	308605 40
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308700 40
Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 40	308640 40
Povlačni vijak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladno za strmi konus 40	308625 40
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mm zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40

Osnovni prihvat alata za SK za SK konusnu dršku 40	354225 40
Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
Dugački adapter za hlađenje 4,5° za stezni Ø 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Povlačni vijak 45° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308660 40
Kratki adapter za hlađenje 4,5° za stezni Ø 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Povlačni vijak 90° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
Povlačni vijak 90° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
Povlačni vijak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 29 mm) prikladno za strmi konus 40	308630 40
Povlačni vijak Mazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M	308670 40M
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308830 40
Termostezni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine, s rupama rashladnog kanala Ø d / Ø D1 32/10 mm	302414 32/10
Povlačni vijak 45° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
Termostezni produžetak 4,5° s vijkom za korekciju duljine Ø d / Ø D1 25/10 mm	302412 25/10
Termostezni produžetak 3°, antivibracijski Ø d / Ø D1 20/10 mm	302415 20/10
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308635 40
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308650 40
Termostezni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 32/10 mm	302416 32/10
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308615 40
Rashladna jedinica tip CU1	354215 CU1
Povlačni vijak Oblik A prikladno za strmi konus 40	308600 40
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40

Termostezni produžetak 4,5°s vijkom za korekciju duljine Ø d / Ø D1 32/10 mm	302412 32/10
Indukcijski uređaj za termostežanje tip SU1	354210 SU1
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40	308610 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308620 40
Izmjenjiva pločica za zavojnicuSU1 za stezni Ø 6-12 mm	354240 6-12