

**Garant****Termoskupljajuća stezna glava s rupama rashladnog kanala, SK 40 kratko, Stezni Ø D1: 8mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302252 8
GTIN	4045197287830
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

- Čelik otporan na toplinu.
- Vel. 3 – 5 za HM, od vel. 6 za HSS i HM.
- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- S utorom za RFID / Balluff čip.

S provrtima za dovod rashladnog sredstva i navojem za zatvaranje.<br>Provrti za dovod rashladnog sredstva kod steznog Ø D1: 3, 4 i 5 mm ne mogu se zatvoriti.

**Upotreba:**

Za stezanje alata s cilindričnom drškom s tolerancijom h6.

Prikladno za induktivne, kontaktne stezne naprave i stezne naprave na vrući zrak.

**Dodatni pribor:**

Povlačni vijak br. 308600 – 308800, ključ za povlačni vijak br. 308820– 308835, termostežni produžeci br. 302410 – 302419. Termostežni uređaji br. 354210 – 354450.

**Tehnički opis**

Duljina izboja A-dimenzija	80 mm
Ø D <sub>2</sub>	21 mm
Stezni Ø D <sub>1</sub>	8 mm
Vanjski Ø D	27 mm
Provrt za rashladne kanale	s mogućnosti zaključavanja

Prihvat	SK 40 kratko
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Termoskupljajuća stezna glava

## Pribor

Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
Kratki adapter za hlađenje4,5° za stezni Ø 6-9 mm	354235 6-9
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
Povlačni vijakOblik B prikladno za strmi konus 40	308640 40
Termostezni produžetak 4,5°s vijkom za korekciju duljine Ø d / Ø D1 20/8 mm	302412 20/8
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308620 40
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308660 40
Termostezni produžetak 4,5°bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 20/8 mm	302416 20/8
Termostezni produžetak 4,5°bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 25/8 mm	302410 25/8
Povlačni vijakOblik A prikladno za strmi konus 40	308600 40
Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A ( L1 = 29 mm) prikladno za strmi konus 40	308630 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308650 40

Termostezni produžetak 4,5° s vijkom za korekciju duljine $\varnothing$ d / $\varnothing$ D1 25/8 mm	302412 25/8
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308830 40
Rashladna jedinica tip CU1	354215 CU1
Indukcijski uređaj za termostežanje tip SU1	354210 SU1
Povlačni vijak 45° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
Osnovni prihvat alata za SK za SK konusnu dršku 40	354225 40
Termostezni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine $\varnothing$ d / $\varnothing$ D1 25/8 mm	302416 25/8
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40	308740 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 40	308605 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308615 40
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40	308610 40
Povlačni vijak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladno za strmi konus 40	308625 40
Dugački adapter za hlađenje 4,5° za stezni $\varnothing$ 6-9 mm	354236 6-9
Termostezni produžetak 3°, antivibracijski $\varnothing$ d / $\varnothing$ D1 20/8 mm	302415 20/8
Termostezni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine $\varnothing$ d / $\varnothing$ D1 20/8 mm	302410 20/8
Povlačni vijak 90° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308700 40
Povlačni vijak Mazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M	308670 40M
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mm zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308635 40

Izmjenjiva pločica za zavojnicuSU1 za stezni Ø 6-12 mm

354240 6-12