

**Termoskupljajuća stezna glava, SK 40 kratko, Stezni Ø D1: 14mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302251 14
GTIN	2050001689597
Razred artikla	33W

Opis**Izvedba:**

- Čelik otporan na toplinu.
- Vel. 3 – 5 za HM, od vel. 6 za HSS i HM.
- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- S utorom za RFID / Balluff čip.

Pjeskareno staklom.

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom s tolerancijom h6.

Prikladno za induktivne, kontaktne stezne naprave i stezne naprave na vrući zrak.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308800, ključ za povlačni vijak br. 308820– 308835, termostezni produžeci br. 302410 – 302419. Termostezni uređaji br. 354210 – 354450.

Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	80 mm
Ø D ₂	27 mm
Stezni Ø D ₁	14 mm
Vanjski Ø D	34 mm
Prihvat	SK 40 kratko
Norma prihvata	ISO 7388-1

Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Termoskupljajuća stezna glava

Pribor

Termostežni produžetak 3°, antivibracijski Ø d / Ø D1 25/14 mm	302417 25/14
Termostežni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 32/12 mm	302416 32/12
Povlačni vijak Oblik A prikladno za strmi konus 40	308600 40
Termostežni produžetak 4,5° s vijkom za korekciju duljine Ø d / Ø D1 25/12 mm	302412 25/12
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40	308610 40
Povlačni vijak 60° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
Povlačni vijak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 29 mm) prikladno za strmi konus 40	308630 40
Termostežni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 25/12 mm	302410 25/12
Povlačni vijak Mazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M	308670 40M
Termostežni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 32/14 mm	302416 32/14
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40
Rashladna jedinica tip CU1	354215 CU1
Povlačni vijak 45° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40

Termostezni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 25/12 mm	302416 25/12
Indukcijski uređaj za termostežanje tip SU1	354210 SU1
Termostezni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 25/14 mm	302410 25/14
Povlačni vijak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladno za strmi konus 40	308625 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308615 40
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308660 40
Termostezni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 32/14 mm	302410 32/14
Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 40	308640 40
Termostezni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine, s rupama rashladnog kanala Ø d / Ø D1 32/14 mm	302414 32/14
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308700 40
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308650 40
Termostezni produžetak 3°, antivibracijski Ø d / Ø D1 20/12 mm	302415 20/12
Povlačni vijak 90° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
Termostezni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 32/12 mm	302410 32/12
Termostezni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 25/14 mm	302416 25/14
Termostezni produžetak 4,5° s vijkom za korekciju duljine Ø d / Ø D1 25/14 mm	302412 25/14
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mm zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
Izmjenjiva pločica za zavojnicu SU1 za stezni Ø 12-20 mm	354240 12-20
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 Oblik A prikladno za strmi konus 40	308605 40
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40	308740 40
	302412 32/14

Termostezni produžetak 4,5°s vijkom za korekciju duljine Ø
d / Ø D1 32/14 mm

Termostezni produžetak 4,5°s vijkom za korekciju duljine Ø
d / Ø D1 32/12 mm

302412 32/12

Kratki adapter za hlađenje4,5° za stezni Ø 12,1-16 mm

354235 12,1-16

Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308760 40

Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40

308620 40

Osnovni prihvat alataza SK za SK konusnu dršku 40

354225 40

Dugački adapter za hlađenje4,5° za stezni Ø 12,1-16 mm

354236 12,1-16

Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308790 40

Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308635 40

Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu
kratkog konusa 40

308830 40