

Garant
**Termoskupljajuća stezna glava s rupama rashladnog kanala, SK 40 kratko,
Stezni Ø D1: 10mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	302252 10
GTIN	4045197287847
Razred artikla	31A

Opis
Izvedba:

- Čelik otporan na toplinu.
- Vel. 3 – 5 za HM, od vel. 6 za HSS i HM.
- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- S utorom za RFID / Balluff čip.

S **provrtima za dovod rashladnog sredstva** i navojem za zatvaranje.
Provrti za dovod rashladnog sredstva kod steznog Ø D1: 3, 4 i 5 mm ne mogu se zatvoriti.

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom s tolerancijom h6.

Prikladno za induktivne, kontaktne stezne naprave i stezne naprave na vrući zrak.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308800, ključ za povlačni vijak br. 308820– 308835, termostezni produžeci br. 302410 – 302419. Termostezni uređaji br. 354210 – 354450.

Tehnički opis

Ø D ₂	24 mm
Stezni Ø D ₁	10 mm
Duljina izboja A-dimenzija	80 mm
Vanjski Ø D	31,4 mm
Provrt za rashladne kanale	s mogućnosti zaključavanja

Prihvat	SK 40 kratko
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Termoskupljajuća stezna glava

Pribor

Rashladna jedinica tip CU1	354215 CU1
Povlačni vijakMazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M	308670 40M
Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 40	308605 40
Termostežni produžetak 4,5°s vijkom za korekciju duljine Ø d / Ø D1 32/10 mm	302412 32/10
Termostežni produžetak 4,5°bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 32/10 mm	302410 32/10
Kratki adapter za hlađenje4,5° za stezni Ø 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Termostežni produžetak 4,5°bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 25/10 mm	302416 25/10
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308620 40
Indukcijski uređaj za termostežanje tip SU1	354210 SU1
Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308700 40
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
	302416 32/10

Termostezni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine
Ø d / Ø D1 32/10 mm

Termostezni produžetak 3°, antivibracijski Ø d / Ø D1
20/10 mm

302415 20/10

Termostezni produžetak 4,5° s vijkom za korekciju duljine Ø
d / Ø D1 25/10 mm

302412 25/10

Termostezni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine, s
rupama rashladnog kanala Ø d / Ø D1 32/10 mm

302414 32/10

Povlačni vijak Oblik A prikladno za strmi konus 40

308600 40

Povlačni vijak 90° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308790 40

Povlačni vijak 90° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308795 40

Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308635 40

Povlačni vijak 60° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308785 40

Dugački adapter za hlađenje 4,5° za stezni Ø 9,1-12 mm

354236 9,1-12

Povlačni vijak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus
40

308610 40

Osnovni prihvat alata za SK za SK konusnu dršku 40

354225 40

Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308660 40

Povlačni vijak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 29 mm)
prikladno za strmi konus 40

308630 40

Povlačni vijak 45° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308760 40

Povlačni vijak 45° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308765 40

Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 40

308640 40

Izmjenjiva pločica za zavojnicu SU1 za stezni Ø 6-12 mm

354240 6-12

Povlačni vijak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm)
prikladno za strmi konus 40

308625 40

Termostezni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine
Ø d / Ø D1 25/10 mm

302410 25/10

Povlačni vijak, 18CrNiMo7 zabrtvljen, oblik B prikladno za
strmi konus 40

308615 40

Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu
kratkog konusa 40

308830 40

308801 40

Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mmzabrtvljen prikladno za strmi konus 40

Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40

308650 40

Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40

308740 40

Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308802 40