

**Garant****Držac za ubodno tokarenje, desno, širina drške / utora w: 12/2,5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273755 12/2,5
GTIN	4045197484819
Razred artikla	21W

**Opis****Izvedba:**

Proizvedeno od alatnog čelika visoke čvrstoće ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). U kombinaciji s konveksnim stezanjem pločica postiže se najveći otpor prema aksijalnim i radijalnim silama rezanja čime se znatno povećavaju kvaliteta površine i produktivnost.

**Napomena:**

Od širine utora 6 mm pri  $t_{\text{maks}}$  ( $5 \times$  širine utora) druga oštrica dolazi u kontakt s izratkom. Može doći do urezivanja. Sigurno bez urezivanja do  $t = 24,5 \text{ mm}$ .

**Tehnički opis**

Funkcionalna širina $L_4$	12 mm
Dubina utora $t_{\text{maks}}$	12,5 mm
Širina utora w	2,5 mm
Vijak	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Duljina glave $L_1$	31 mm
Ukupna duljina L	150 mm
Širina drške b	12 mm
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
moguće aksijalno probijanje	da

Vrsta proizvoda

Okretni stezni držač

**Pribor**

Pritezni vijak tip 4

279815 4

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica  
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500