

**Garant****Držac za ubodno tokarenje, desno, širina drške / utora w: 20/2mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273750 20/2
GTIN	4045197484420
Razred artikla	21W

**Opis****Izvedba:**

Proizvedeno od alatnog čelika visoke čvrstoće ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). U kombinaciji s konveksnim stezanjem pločica postiže se najveći otpor prema aksijalnim i radijalnim silama rezanja čime se znatno povećavaju kvaliteta površine i produktivnost.

**Tehnički opis**

Dubina utora $t_{\text{maks}}$	6 mm
Širina utora w	2 mm
Funkcionalna širina $L_4$	21,5 mm
Vijak	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Duljina glave $L_1$	33 mm
Ukupna duljina L	125 mm
Širina drške b	20 mm
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
moguće aksijalno probijanje	da
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

**Pribor**

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX25	674248 TX25
Momentni odvijač sa skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659906 1600
Pritezni vijak tip 6	279815 6
Oštrica od 8mm s magnetom prihvatom za nastavke od 1/4 cola ukupna duljina 50 mm	659874 50
Momentni odvijač sa skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659957 1600