

Garant**Držac za ubodno tokarenje, desno, širina drške / utora w: 20/4mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273755 20/4
GTIN	4045197484901
Razred artikla	21W

Opis**Izvedba:**

Proizvedeno od alatnog čelika visoke čvrstoće ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). U kombinaciji s konveksnim stezanjem pločica postiže se najveći otpor prema aksijalnim i radijalnim silama rezanja čime se znatno povećavaju kvaliteta površine i produktivnost.

Napomena:

Od širine utora 6 mm pri t_{max} ($5 \times$ širine utora) druga oštrica dolazi u kontakt s izratkom. Može doći do urezivanja. Sigurno bez urezivanja do $t = 24,5 \text{ mm}$.

Tehnički opis

Dubina utora t_{maks}	20 mm
Vijak	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Širina utora w	4 mm
Funkcionalna širina L_4	21,5 mm
Duljina glave L_1	40 mm
Ukupna duljina L	125 mm
Širina drške b	20 mm
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
moguće aksijalno probijanje	da

Vrsta proizvoda

Okretni stezni držač

PriborMomentni odvijačsa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 1600 cNm

659906 1600

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX30

674248 TX30

Oštrica od 8mm s magnetom prihvatom za nastavke od
1/4 cola ukupna duljina 50 mm

659874 50

Pritezni vijak tip 7

279815 7

Momentni odvijačsa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 1600 cNm

659957 1600