

Garant**Termoskupljajuća stezna glava, SK 40 kratko, Stezni Ø D1: 20mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302235 20
GTIN	4045197288363
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- Čelik otporan na toplinu.
- Vel. 3 – 5 za HM, od vel. 6 za HSS i HM.
- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- S utorom za RFID / Balluff čip.

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom s tolerancijom h6.

Prikladno za induktivne, kontaktne stezne naprave i stezne naprave na vrući zrak.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308800, ključ za povlačni vijak br. 308820– 308835, termostezni produžeci br. 302410 – 302419. Termostezni uređaji br. 354210 – 354450.

Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	80 mm
Ø D ₂	33 mm
Stezni Ø D ₁	20 mm
Vanjski Ø D	41 mm
Prihvat	SK 40 kratko
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB

Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Termoskupljajuća stezna glava

Pribor

Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40	308740 40
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mmzabrtvljen prikladan za strmi konus 40	308801 40
Izmjenjiva pločica za zavojnicuSU1 za stezni Ø 20-32 mm	354240 20-32
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladan za strmi konus 40	308790 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladan za strmi konus 40	308650 40
Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladan za veličinu kratkog konusa 40	308830 40
Termostezni produžetak 4,5°s vijkom za korekciju duljine Ø d / Ø D1 32/20 mm	302412 32/20
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladan za strmi konus 40	308610 40
Povlačni vijakMazak, oblik A prikladan za strmi konus 40M	308670 40M
Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 29 mm) prikladan za strmi konus 40	308630 40
Rashladna jedinica tip CU1	354215 CU1
Osnovni prihvat alatza SK za SK konusnu dršku 40	354225 40
Dugački adapter za hlađenje4,5° za stezni Ø 16,1-22 mm	354236 16,1-22
Povlačni vijakOblik B prikladan za strmi konus 40	308640 40
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedomzabrtvljen prikladan za strmi konus 40	308802 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladan za strmi konus 40	308620 40
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladan za strmi konus 40	308765 40

Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
Povlačni vijakOblik A prikladno za strmi konus 40	308600 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 40	308605 40
Termostezni produžetak 4,5°bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 32/20 mm	302416 32/20
Izmjenjiva pločica za zavojnicuSU1 za stezni Ø 12-20 mm	354240 12-20
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladno za strmi konus 40	308625 40
Indukcijski uređaj za termostežanje tip SU1	354210 SU1
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308660 40
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308615 40
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308635 40
Kratki adapter za hlađenje4,5° za stezni Ø 16,1-22 mm	354235 16,1-22
Termostezni produžetak 4,5°bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 32/20 mm	302410 32/20
Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308700 40