

**Garant****Držac za ubodno tokarenje, lijevi, širina drške / utora w: 16/2mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273756 16/2
GTIN	4045197484970
Razred artikla	21W

**Opis****Izvedba:**

Proizvedeno od alatnog čelika visoke čvrstoće ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). U kombinaciji s konveksnim stezanjem pločica postiže se najveći otpor prema aksijalnim i radijalnim silama rezanja čime se znatno povećavaju kvaliteta površine i produktivnost.

**Napomena:**

Od širine utora 6 mm pri  $t_{\text{max}}$  ( $5 \times$  širine utora) druga oštrica dolazi u kontakt s izratkom. Može doći do urezivanja. Sigurno bez urezivanja do  $t = 24,5 \text{ mm}$ .

**Tehnički opis**

Dubina utora $t_{\text{maks}}$	10 mm
Duljina glave $L_1$	30 mm
Vijak	279815 5 (TX25; 6 Nm)
Širina utora w	2 mm
Funkcionalna širina $L_4$	16 mm
Ukupna duljina L	100 mm
Širina drške b	16 mm
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
moguće aksijalno probijanje	da

Vrsta proizvoda

Okretni stezni držač

**Pribor**

Oštrica od 8mm s magnetoms prihvatom za nastavke od 1/4 cola ukupna duljina 50 mm

659874 50

Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm

659906 1600

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX25

674248 TX25

Pritezni vijak tip 5

279815 5

Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm

659957 1600