

Garant**Držac za ubodno tokarenje, desno, širina drške / utora w: 16/4mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273750 16/4
GTIN	4045197484536
Razred artikla	21W

Opis**Izvedba:**

Proizvedeno od alatnog čelika visoke čvrstoće ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). U kombinaciji s konveksnim stezanjem pločica postiže se najveći otpor prema aksijalnim i radijalnim silama rezanja čime se znatno povećavaju kvaliteta površine i produktivnost.

Tehnički opis

Širina utora w	4 mm
Dubina utora t_{maks}	12 mm
Duljina glave L_1	35 mm
Vijak	279815 5 (TX25; 6 Nm)
Funkcionalna širina L_4	16 mm
Ukupna duljina L	100 mm
Širina drške b	16 mm
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
moguće aksijalno probijanje	da
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Pritezni vijak tip 5	279815 5
Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659906 1600
Oštrica od 8mm s magnetoms prihvatom za nastavke od 1/4 cola ukupna duljina 50 mm	659874 50
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX25	674248 TX25
Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659957 1600