

Garant**Držac za ubodno tokarenje, lijevi, širina drške / utora w: 12/2,5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273756 12/2,5
GTIN	4045197485007
Razred artikla	21W

Opis**Izvedba:**

Proizvedeno od alatnog čelika visoke čvrstoće ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). U kombinaciji s konveksnim stezanjem pločica postiže se najveći otpor prema aksijalnim i radijalnim silama rezanja čime se znatno povećavaju kvaliteta površine i produktivnost.

Napomena:

Od širine utora 6 mm pri t_{maks} ($5 \times$ širine utora) druga oštrica dolazi u kontakt s izratkom. Može doći do urezivanja. Sigurno bez urezivanja do $t = 24,5 \text{ mm}$.

Tehnički opis

Duljina glave L_1	31 mm
Dubina utora t_{maks}	12,5 mm
Vijak	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Širina utora w	2,5 mm
Funkcionalna širina L_4	12 mm
Ukupna duljina L	150 mm
Širina drške b	12 mm
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
moguće aksijalno probijanje	da

Vrsta proizvoda

Okretni stezni držač

Pribor

Pritezni vijak tip 4

279815 4

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500