

Garant**Držak za ubodno tokarenje, desno, širina drške / utora w: 20/4mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	273750 20/4
GTIN	4045197484543
Razred artikla	21W

Opis

Izvedba:

Proizvedeno od alatnog čelika visoke čvrstoće ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). U kombinaciji s konveksnim stezanjem pločica postiže se najveći otpor prema aksijalnim i radijalnim silama rezanja čime se znatno povećavaju kvaliteta površine i produktivnost.

Tehnički opis

Vijak	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Širina utora w	4 mm
Duljina glave L_1	37 mm
Dubina utora t_{maks}	12 mm
Funkcionalna širina L_4	21,5 mm
Ukupna duljina L	125 mm
Širina drške b	20 mm
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
moguće aksijalno probijanje	da
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držak

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX30	674248 TX30
Oštrica od 8mm s magnetoms prihvatom za nastavke od 1/4 cola ukupna duljina 50 mm	659874 50
Pritezni vijak tip 7	279815 7
Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659906 1600
Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659957 1600