

Garant**Držak za ubodno tokarenje, desno, širina drške / utora w: 25/4mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273750 25/4
GTIN	4045197484550
Razred artikla	21W

Opis**Izvedba:**

Proizvedeno od alatnog čelika visoke čvrstoće ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). U kombinaciji s konveksnim stezanjem pločica postiže se najveći otpor prema aksijalnim i radijalnim silama rezanja čime se znatno povećavaju kvaliteta površine i produktivnost.

Tehnički opis

Duljina glave L_1	37 mm
Funkcionalna širina L_4	26,5 mm
Širina utora w	4 mm
Vijak	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Dubina utora t_{maks}	12 mm
Ukupna duljina L	150 mm
Širina drške b	25 mm
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
moguće aksijalno probijanje	da
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držak

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX30	674248 TX30
Oštrica od 8mm s magnetoms prihvatom za nastavke od 1/4 cola ukupna duljina 50 mm	659874 50
Pritezni vijak tip 7	279815 7
Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659906 1600
Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659957 1600