

Garant**Držac za ubodno tokarenje, lijevi, širina drške / utora w: 25/6mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273751 25/6
GTIN	4045197484765
Razred artikla	21W

Opis**Izvedba:**

Proizvedeno od alatnog čelika visoke čvrstoće ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). U kombinaciji s konveksnim stezanjem pločica postiže se najveći otpor prema aksijalnim i radijalnim silama rezanja čime se znatno povećavaju kvaliteta površine i produktivnost.

Tehnički opis

Duljina glave L_1	39 mm
Funkcionalna širina L_4	26,5 mm
Širina utora w	6 mm
Dubina utora t_{maks}	18 mm
Vijak	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Ukupna duljina L	150 mm
Širina drške b	25 mm
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
moguće aksijalno probijanje	da
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX30	674248 TX30
Momentni odvijača skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659906 1600
Pritezni vijak tip 7	279815 7
Oštrica od 8mm s magnetoms prihvatom za nastavke od 1/4 cola ukupna duljina 50 mm	659874 50
Momentni odvijača skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659957 1600