

Garant**Držac za ubodno tokarenje, lijevi, širina drške / utora w: 32/3mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273751 32/3
GTIN	4045197531544
Razred artikla	21W

Opis**Izvedba:**

Proizvedeno od alatnog čelika visoke čvrstoće ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). U kombinaciji s konveksnim stezanjem pločica postiže se najveći otpor prema aksijalnim i radijalnim silama rezanja čime se znatno povećavaju kvaliteta površine i produktivnost.

Tehnički opis

Funkcionalna širina L_4	26,5 mm
Širina utora w	3 mm
Vijak	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Duljina glave L_1	33 mm
Dubina utora t_{maks}	9 mm
Ukupna duljina L	170 mm
Širina drške b	32 mm
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
moguće aksijalno probijanje	da
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Oštrica od 8mm s magnetoms prihvatom za nastavke od 1/4 cola ukupna duljina 50 mm

659874 50

Momentni odvijačsa skalom, prihvrat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm

659906 1600

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX25

674248 TX25

Pritezni vijak tip 6

279815 6

Momentni odvijačsa skalom, prihvrat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm

659957 1600