

Garant**Držac za ubodno tokarenje, desno, širina drške / utora w: 16/3mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273755 16/3
GTIN	4045197484864
Razred artikla	21W

Opis**Izvedba:**

Proizvedeno od alatnog čelika visoke čvrstoće ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). U kombinaciji s konveksnim stezanjem pločica postiže se najveći otpor prema aksijalnim i radijalnim silama rezanja čime se znatno povećavaju kvaliteta površine i produktivnost.

Napomena:

Od širine utora 6 mm pri t_{maks} ($5 \times$ širine utora) druga oštrica dolazi u kontakt s izratkom. Može doći do urezivanja. Sigurno bez urezivanja do $t = 24,5 \text{ mm}$.

Tehnički opis

Širina utora w	3 mm
Funkcionalna širina L_4	16 mm
Vijak	279815 5 (TX25; 6 Nm)
Dubina utora t_{maks}	15 mm
Duljina glave L_1	31 mm
Ukupna duljina L	100 mm
Širina drške b	16 mm
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
moguće aksijalno probijanje	da

Vrsta proizvoda

Okretni stezni držač

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX25

674248 TX25

Oštrica od 8mm s magnetoms prihvatom za nastavke od 1/4 cola ukupna duljina 50 mm

659874 50

Momentni odvijača skalom, prihvati izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm

659906 1600

Pritezni vijak tip 5

279815 5

Momentni odvijača skalom, prihvati izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm

659957 1600