

**Garant****Termoskupljajuća stezna glava, SK 40 kratko, Stezni Ø D1: 10mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 302235 10     |
| GTIN           | 4045197288318 |
| Razred artikla | 31A           |

**Opis****Izvedba:**

- Čelik otporan na toplinu.
- Vel. 3 – 5 za HM, od vel. 6 za HSS i HM.
- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- S utorom za RFID / Balluff čip.

**Upotreba:**

Za stezanje alata s cilindričnom drškom s tolerancijom h6.

Prikladno za induktivne, kontaktne stezne naprave i stezne naprave na vrući zrak.

**Dodatni pribor:**

Povlačni vijak br. 308600 – 308800, ključ za povlačni vijak br. 308820– 308835, termostezni produžeci br. 302410 – 302419. Termostezni uređaji br. 354210 – 354450.

**Tehnički opis**

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Duljina izboja A-dimenzija | 80 mm        |
| Stezni Ø D <sub>1</sub>    | 10 mm        |
| Ø D <sub>2</sub>           | 24 mm        |
| Vanjski Ø D                | 31,4 mm      |
| Prihvat                    | SK 40 kratko |
| Norma prihvata             | ISO 7388-1   |
| Oblik                      | ADB          |

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup> |
| Točnost rotacije                           | ≤ 3 μm                            |
| Strategija rezanja                         | HSC                               |
| Strategija rezanja                         | HPC                               |
| Vrsta proizvoda                            | Termoskupljajuća stezna glava     |

## Pribor

|   |              |
|---|--------------|
| Indukcijski uređaj za termostežanje tip SU1   | 354210 SU1   |
| Osnovni prihvat alata za SK za SK konusnu dršku 40  | 354225 40    |
| Termostežni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine<br>Ø d / Ø D1 25/10 mm             | 302410 25/10 |
| Povlačni vijak Mazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M                                    | 308670 40M   |
| Povlačni vijak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A ( L1 = 29 mm)<br>prikladno za strmi konus 40   | 308630 40    |
| Termostežni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine<br>Ø d / Ø D1 32/10 mm             | 302410 32/10 |
| Povlačni vijak 90° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40                                     | 308795 40    |
| Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4<br>mm zabrtvljen prikladno za strmi konus 40 | 308801 40    |
| Termostežni produžetak 4,5° s vijkom za korekciju duljine Ø<br>d / Ø D1 32/10 mm              | 302412 32/10 |
| Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 40  | 308640 40    |
| Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 40   | 308660 40    |
| Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu<br>kratkog konusa 40                   | 308830 40    |
| Termostežni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine<br>Ø d / Ø D1 25/10 mm             | 302416 25/10 |
| Povlačni vijak 60° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40                                     | 308785 40    |
| Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen<br>prikladno za strmi konus 40    | 308700 40    |

|  |               |
|--|---------------|
| Termostezni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine, s rupama rashladnog kanala Ø d / Ø D1 32/10 mm | 302414 32/10  |
| Povlačni vijak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladno za strmi konus 40                    | 308625 40     |
| Povlačni vijak Oblik A prikladno za strmi konus 40   | 308600 40     |
| Termostezni produžetak 3°, antivibracijski Ø d / Ø D1 20/10 mm   | 302415 20/10  |
| Povlačni vijak, 18CrNiMo7 zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40                                  | 308615 40     |
| Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40  | 308740 40     |
| Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40                                 | 308802 40     |
| Termostezni produžetak 4,5° s vijkom za korekciju duljine Ø d / Ø D1 25/10 mm                              | 302412 25/10  |
| Izmjenjiva pločica za zavojnicu SU1 za stezni Ø 6-12 mm  | 354240 6-12   |
| Povlačni vijak, 18CrNiMo7 Oblik A prikladno za strmi konus 40  | 308605 40     |
| Termostezni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 32/10 mm                             | 302416 32/10  |
| Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40           | 308820 40     |
| Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40   | 308620 40     |
| Povlačni vijak 45° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40  | 308765 40     |
| Povlačni vijak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40   | 308610 40     |
| Povlačni vijak 45° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40  | 308760 40     |
| Rashladna jedinica tip CU1   | 354215 CU1    |
| Povlačni vijak 90° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40  | 308790 40     |
| Dugački adapter za hlađenje 4,5° za stezni Ø 9,1-12 mm   | 354236 9,1-12 |
| Kratki adapter za hlađenje 4,5° za stezni Ø 9,1-12 mm  | 354235 9,1-12 |
| Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40   | 308650 40     |
| Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40                                 | 308806 40     |

Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308635 40