

**Garant****Držac za ubodno tokarenje, desno, širina drške / utora w: 32/5mm**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	273755 32/5
GTIN	4045197531605
Razred artikla	21W

## Opis

### Izvedba:

Proizvedeno od alatnog čelika visoke čvrstoće ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). U kombinaciji s konveksnim stezanjem pločica postiže se najveći otpor prema aksijalnim i radijalnim silama rezanja čime se znatno povećavaju kvaliteta površine i produktivnost.

### Napomena:

Od širine utora 6 mm pri  $t_{\text{max}}$  ( $5 \times$  širine utora) druga oštrica dolazi u kontakt s izratkom. Može doći do urezivanja. Sigurno bez urezivanja do  $t = 24,5 \text{ mm}$ .

## Tehnički opis

Vijak	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Dubina utora $t_{\text{maks}}$	25 mm
Duljina glave $L_1$	43 mm
Širina utora w	5 mm
Funkcionalna širina $L_4$	26,5 mm
Ukupna duljina L	170 mm
Širina drške b	32 mm
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
moguće aksijalno probijanje	da

Vrsta proizvoda

Okretni stezni držač

**Pribor**Momentni odvijačsa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica  
maks. stezni moment 1600 cNm

659906 1600

Oštrica od 8mm s magnetom prihvatom za nastavke od  
1/4 cola ukupna duljina 50 mm

659874 50

Pritezni vijak tip 7

279815 7

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX30

674248 TX30

Momentni odvijačsa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica  
maks. stezni moment 1600 cNm

659957 1600