

Garant**Držač za ubodno tokarenje, desno, širina drške / utora w: 12/3mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	273750 12/3
GTIN	4045197484482
Razred artikla	21W

Opis

Izvedba:

Proizvedeno od alatnog čelika visoke čvrstoće ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). U kombinaciji s konveksnim stezanjem pločica postiže se najveći otpor prema aksijalnim i radijalnim silama rezanja čime se znatno povećavaju kvaliteta površine i produktivnost.

Tehnički opis

Funkcionalna širina L_4	12 mm
Širina utora w	3 mm
Vijak	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Duljina glave L_1	30 mm
Dubina utora t_{maks}	9 mm
Ukupna duljina L	150 mm
Širina drške b	12 mm
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
moguće aksijalno probijanje	da
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Pritezni vijak tip 4	279815 4
Momentni odvijačsa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500