

Garant
Držac za ubodno tokarenje, desno, širina drške / utora w: 25/6mm


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	273755 25/6
GTIN	4045197484956
Razred artikla	21W

Opis

Izvedba:

Proizvedeno od alatnog čelika visoke čvrstoće ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). U kombinaciji s konveksnim stezanjem pločica postiže se najveći otpor prema aksijalnim i radijalnim silama rezanja čime se znatno povećavaju kvaliteta površine i produktivnost.

Napomena:

Od širine utora 6 mm pri t_{maks} ($5 \times$ širine utora) druga oštrica dolazi u kontakt s izratkom. Može doći do urezivanja. Sigurno bez urezivanja do $t = 24,5 \text{ mm}$.

Tehnički opis

Funkcionalna širina L_4	26,5 mm
Vijak	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Dubina utora t_{maks}	30 mm
Duljina glave L_1	50 mm
Širina utora w	6 mm
Ukupna duljina L	150 mm
Širina drške b	25 mm
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
moгуće aksijalno probijanje	da

Vrsta proizvoda

Okretni stezni držač

Pribor

Momentni odvijačsa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 1600 cNm

659906 1600

Pritezni vijak tip 7

279815 7

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX30

674248 TX30

Oštrica od 8mm s magnetoms prihvatom za nastavke od
1/4 cola ukupna duljina 50 mm

659874 50

Momentni odvijačsa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 1600 cNm

659957 1600