

Garant**Držak za ubodno tokarenje, desno, širina drške / utora w: 25/5mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	273750 25/5
GTIN	4045197484574
Razred artikla	21W

Opis

Izvedba:

Proizvedeno od alatnog čelika visoke čvrstoće ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). U kombinaciji s konveksnim stezanjem pločica postiže se najveći otpor prema aksijalnim i radijalnim silama rezanja čime se znatno povećavaju kvaliteta površine i produktivnost.

Tehnički opis

Funkcionalna širina L_4	26,5 mm
Vijak	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Širina utora w	5 mm
Dubina utora t_{maks}	15 mm
Duljina glave L_1	38 mm
Ukupna duljina L	150 mm
Širina drške b	25 mm
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
moguće aksijalno probijanje	da
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držak

Pribor

Oštrica od 8mm s magnetoms prihvatom za nastavke od 1/4 cola ukupna duljina 50 mm

659874 50

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX30

674248 TX30

Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm

659906 1600

Pritezni vijak tip 7

279815 7

Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm

659957 1600