

Garant**Držač za ubodno tokarenje, desno, širina drške / utora w: 32/5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273750 32/5
GTIN	4045197531520
Razred artikla	21W

Opis**Izvedba:**

Proizvedeno od alatnog čelika visoke čvrstoće ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). U kombinaciji s konveksnim stezanjem pločica postiže se najveći otpor prema aksijalnim i radijalnim silama rezanja čime se znatno povećavaju kvaliteta površine i produktivnost.

Tehnički opis

Širina utora w	5 mm
Funkcionalna širina L_4	26,5 mm
Duljina glave L_1	38 mm
Dubina utora t_{maks}	15 mm
Vijak	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Ukupna duljina L	170 mm
Širina drške b	32 mm
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
moguće aksijalno probijanje	da
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Momentni odvijača skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659906 1600
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX30	674248 TX30
Pritezni vijak tip 7	279815 7
Oštrica od 8mm s magnetoms prihvatom za nastavke od 1/4 cola ukupna duljina 50 mm	659874 50
Momentni odvijača skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659957 1600