

Garant**Držač za ubodno tokarenje, desno, širina drške / utora w: 20/2mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273755 20/2
GTIN	4045197484796
Razred artikla	21W

Opis**Izvedba:**

Proizvedeno od alatnog čelika visoke čvrstoće ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). U kombinaciji s konveksnim stezanjem pločica postiže se najveći otpor prema aksijalnim i radijalnim silama rezanja čime se znatno povećavaju kvaliteta površine i produktivnost.

Napomena:

Od širine utora 6 mm pri t_{maks} ($5 \times$ širine utora) druga oštrica dolazi u kontakt s izratkom. Može doći do urezivanja. Sigurno bez urezivanja do $t = 24,5 \text{ mm}$.

Tehnički opis

Vijak	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Širina utora w	2 mm
Funkcionalna širina L_4	21,5 mm
Duljina glave L_1	33 mm
Dubina utora t_{maks}	10 mm
Ukupna duljina L	125 mm
Širina drške b	20 mm
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
moguće aksijalno probijanje	da

Vrsta proizvoda

Okretni stezni držač

Pribor

Pritezni vijak tip 6

279815 6

Momentni odvijača skalom, priхват izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 1600 cNm

659906 1600

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX25

674248 TX25

Oštrica od 8mm s magnetoms prihvatom za nastavke od
1/4 cola ukupna duljina 50 mm

659874 50

Momentni odvijača skalom, priхват izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 1600 cNm

659957 1600