



Termoskupljajuća stezna glava, SK 40 A = 120, Stezni \varnothing D1: 32mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	302254 32
GTIN	2050001689771
Razred artikla	33W

Opis

Izvedba:

- Čelik otporan na toplinu.
- Vel. 3 – 5 za HM, od vel. 6 za HSS i HM.
- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- S utorom za RFID / Balluff čip.

Pjeskareno staklom.

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom s tolerancijom h6.

Prikladno za induktivne, kontaktne stezne naprave i stezne naprave na vrući zrak.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308800, ključ za povlačni vijak br. 308820– 308835, termostezni produžeci br. 302410 – 302419. Termostezni uređaji br. 354210 – 354450.

Tehnički opis

Stezni \varnothing D ₁	32 mm
\varnothing D ₂	44 mm
Duljina izboja A-dimenzija	120 mm
Vanjski \varnothing D	53 mm
Prihvat	SK 40 A = 120
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB

Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Termoskupljajuća stezna glava

Pribor

Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40	308740 40
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
Povlačni vijakMazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M	308670 40M
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308635 40
Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 29 mm) prikladno za strmi konus 40	308630 40
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mmzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40	308610 40
Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40
Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladno za strmi konus 40	308625 40
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
Kratki adapter za hlađenje4,5° za stezni Ø 22,1-32 mm	354235 22,1-32
Indukcijski uređaj za termostežanje tip SU1	354210 SU1
Osnovni prihvat alataza SK za SK konusnu dršku 40	354225 40
Povlačni vijakOblik B prikladno za strmi konus 40	308640 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308620 40

Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 40	308605 40
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308700 40
Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308830 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308615 40
Povlačni vijakOblik A prikladno za strmi konus 40	308600 40
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308660 40
Dugački adapter za hlađenje4,5° za stezni Ø 22,1-32 mm	354236 22,1-32
Izmjenjiva pločica za zavojnicuSU1 za stezni Ø 20-32 mm	354240 20-32
Rashladna jedinica tip CU1	354215 CU1
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308650 40
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40