

Garant
„5 u 1“ alat za bušenje i tokarenje 1,5×D, desno, Ø DC: 10mm


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	268463 10
GTIN	4045197468499
Razred artikla	21X

Opis

Izvedba:

S unutarnjim hlađenjem.
Cilindrična drška.

Upotreba:

Uzdužno, čeonu i unutarnje uzdužno tokarenje, bušenje, ubadanje.

Napomena:

- **Odaberite što veće polumjere zaobljenja.**
- **Prilikom bušenja uvijek radite s unutarnjim hlađenjem (najmanje 5 bara).**

Tehnički opis

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 31
Ø drške D _s	12 mm
Nazivni Ø D	10 mm
Izmjenjiva rezna pločica br. 268472 – 268496	WCHX 05T1..
Ø bušenja tolerancija D	0/+0,22 mm
Korisna duljina L ₁	15 mm
Ukupna duljina L	90 mm
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušeća šipka

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 31	269028 31
Momentni odvijač sa skalom, prihvrat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500