

Garant

„5 u 1“ alat za bušenje i tokarenje 2,25×D, lijevi, Ø DC: 11 mm


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	268468 11
GTIN	4045197470225
Razred artikla	21X

Opis
Izvedba:

S unutarnjim hlađenjem.

Cilindrična drška **s potpornim vijencem.**

Upotreba:

Uzdužno, čeonu i unutarnje uzdužno tokarenje, bušenje, ubadanje.

Napomena:

· **Odaberite što veće polumjere zaobljenja.**

· **Prilikom bušenja uvijek radite s unutarnjim hlađenjem (najmanje 5 bara).**

Alat za bušenje i tokarenje koristite **kod čelika i VA čelika s dugim odvojenim česticama samo do 1,5×D.**

Tehnički opis

Ø bušenja tolerancija D	0/+0,27 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 32
Nazivni Ø D	11 mm
Izmjenjiva rezna pločica br. 268472 – 268496	WCHX 0602..
Ø drške D _s	16 mm
Duljina drške L _s	45 mm
Korisna duljina L ₁	24,75 mm
Ø d ₂	20 mm

Duljina izboja L _A	32 mm
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušeca šipka

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 32	269028 32
Momentni odvijačsa skalom, prihvrat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500