

**Garant**

„5 u 1“ alat za bušenje i tokarenje 2,25×D, desno, Ø DC: 8mm


**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268467 8
GTIN	4045197470126
Razred artikla	21X

**Opis**
**Izvedba:**

S unutarnjim hlađenjem.

Cilindrična drška s **potpornim vijencem**.

**Upotreba:**

Uzdužno, čeonu i unutarne uzdužno tokarenje, bušenje, ubadanje.

**Napomena:**

- **Odaberite što veće polumjere zaobljenja.**

- **Prilikom bušenja uvijek radite s unutarnjim hlađenjem (najmanje 5 bara).**

Alat za bušenje i tokarenje koristite **kod čelika i VA čelika s dugim odvojenim česticama samo do 1,5×D.**

**Tehnički opis**

Izmjenjiva rezna pločica br. 268472 – 268496	WCHX 0401..
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 3
Ø bušenja tolerancija D	0/+0,22 mm
Nazivni Ø D	8 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	10 mm
Duljina drške L <sub>s</sub>	38 mm
Korisna duljina L <sub>1</sub>	18 mm
Ø d <sub>2</sub>	12 mm

Duljina izboja L <sub>A</sub>	22,5 mm
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušeca šipka

---

## Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX6	674248 TX6
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 30	269028 30
Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 200 cNm	659957 200