

Garant**Termoskupljajuća stezna glava, SK 40 A = 160, Stezni Ø D1: 12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302258 12
GTIN	4045197288035
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- Čelik otporan na toplinu.
- Vel. 3 – 5 za HM, od vel. 6 za HSS i HM.
- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- S utorom za RFID / Balluff čip.

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom s tolerancijom h6.

Prikladno za induktivne, kontaktne stezne naprave i stezne naprave na vrući zrak.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308800, ključ za povlačni vijak br. 308820– 308835, termostežni produžeci br. 302410 – 302419. Termostežni uređaji br. 354210 – 354450.

Tehnički opis

Ø D ₂	24 mm
Stezni Ø D ₁	12 mm
Duljina izboja A-dimenzija	160 mm
Vanjski Ø D	32 mm
Prihvat	SK 40 A = 160
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB

Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Termoskupljajuća stezna glava

Pribor

Kratki adapter za hlađenje 4,5° za stezni Ø 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Termostežni produžetak 3°, antivibracijski Ø d / Ø D1 20/12 mm	302415 20/12
Termostežni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 25/12 mm	302410 25/12
Indukcijski uređaj za termostežanje tip SU1	354210 SU1
Povlačni vijak Oblik A prikladno za strmi konus 40	308600 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308615 40
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308620 40
Povlačni vijak 45° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
Povlačni vijak 45° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
Osnovni prihvat alata za SK za SK konusnu dršku 40	354225 40
Termostežni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 32/12 mm	302410 32/12
Povlačni vijak 90° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
Povlačni vijak Mazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M	308670 40M
Dugački adapter za hlađenje 4,5° za stezni Ø 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308830 40
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308700 40
	308630 40

Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 29 mm)
prikladno za strmi konus 40

Termostezni produžetak 4,5°bez vijka za korekciju duljine
Ø d / Ø D1 25/12 mm

302416 25/12

Povlačni vijakOblik B prikladno za strmi konus 40

308640 40

Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedomzabrtvljen prikladno za
strmi konus 40

308802 40

Rashladna jedinica tip CU1

354215 CU1

Termostezni produžetak 4,5°s vijkom za korekciju duljine Ø
d / Ø D1 32/12 mm

302412 32/12

Termostezni produžetak 4,5°s vijkom za korekciju duljine Ø
d / Ø D1 25/12 mm

302412 25/12

Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308660 40

Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872)
prikladno za veličinu kratkog konusa 40

308820 40

Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308795 40

Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus
40

308605 40

Izmjenjiva pločica za zavojnicuSU1 za stezni Ø 12-20 mm

354240 12-20

Termostezni produžetak 4,5°bez vijka za korekciju duljine
Ø d / Ø D1 32/12 mm

302416 32/12

Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308785 40

Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40

308740 40

Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm)
prikladno za strmi konus 40

308625 40

Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40

308650 40

Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4
mmzabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308801 40

Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus
40

308610 40

Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308635 40

Izmjenjiva pločica za zavojnicuSU1 za stezni Ø 6-12 mm

354240 6-12